

HEPAフィルター搭載空気清浄機能付きオゾン発生機
BT-180H/BT-180D/BT-90H対応 陰圧システムテント

BTシェルター

陰圧
ブース
対応

カンタン設置(女性二人で約10分で設置)

平常時は折りたたんで格納可能

HEPAフィルター搭載BT-180H系機器と
セットで陰圧対応可能



循環回数12回以上/時間
差圧(陰圧度):2.5Pa以上

[BTシェルターシステム スペック]

テント内空気循環	12回以上 ※風量によって変動あり
差圧	テント内外において 2.5Pa(ローモード)以上 ※風量によって変動あり
テント外寸	W2.65×D1.78×H2.08(m)



光触媒

アルミハニカムフィルターに酸化チタンコーティング
UVランプと反応して発生したOHラジカルが
空気中の有害物質を酸化分解します

HEPAフィルター
H14 EN1822-1規格
0.3μmの微粒子も
99.995%の捕集効率

活性炭フィルター




粒状の活性炭が大量に充填し、臭いの原因物質や
空気中の有害物質を吸着します

HEPAフィルターによる清浄な空気

+

低濃度オゾンによる浮遊物の除染

受付・問診室、隔離待機室・検査室など、感染症対策に



※各部仕様は変更する場合があります。

HEPAフィルター搭載
空気清浄機能付きオゾン発生機

BT-180H/BT-90H シリーズ

BT-180H

BT-180D

BT-90H

MD-90Chemo

[Deport社専用モデル]



低濃度オゾン
15mg/h

高濃度オゾン
無人時タイマー起動
600mg/h

低濃度オゾン
20mg/h

高濃度オゾン
無人時タイマー起動
720mg/h

低濃度オゾン
30mg/h + 30mg/h
ツイン発生体 計40mg/h

高濃度オゾン
非搭載

低濃度オゾン
30mg/h + 30mg/h
ツイン発生体 計40mg/h

高濃度オゾン
非搭載

【製造元】



株式会社タムラテコ

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-1-27 / TEL.06-4309-1350(代)